

PHILIPS

Eco passport

LED candle/luster Ess LEDCandle 5.5W B35 E14 827 ND 1PF/10

Velas y gotas LED versión estándar

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de ahorro. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.



Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 81,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 5,5 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 10000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,093 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,003 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0,035 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Material adicional en:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.