

# PHILIPS

## Eco passport

## TrueForce LED Road 68W E40 730 MV TrueForce LED 公共 (道路 - SON)

Philips TrueForce LED 路灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替代品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，可以将 TrueForce LED 路灯轻松改装到现有系统中，无需更换灯具的镇流器或反射镜，而且还能提高照明质量。



### Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。作为设计过程的一部分，我们通过不断创新来降低对环境的影响，并为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



#### 能源

- 可调光: 否
- 能效标签 (EEL): A++
- 光效 (额定) (标称): 164.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 68 W



#### 循环性

- 标称寿命 (标称): 50000 h



#### 包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.943 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.030 kg



#### 物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



#### 重量和材质

- SAP 净重 (每件): 0.586 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.