

**PHILIPS**

Eco passport

## TrueForce HB 140W E40 840 WB LA

Rede elétrica industrial e de varejo TrueForce LED (Highbay – HPI/SON/HPL)

As lâmpadas Philips TrueForce LED I&R oferecem uma solução LED de fácil substituição das lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Os produtos trazem a eficiência energética e os benefícios de vida útil prolongada para essa substituição e proporcionam economia instantânea e um baixo investimento inicial. Com a distribuição de luz e o tamanho da lâmpada corretos, você pode reaproveitar com facilidade as lâmpadas elétricas TrueForce LED I&R e ignorar o reator existente, melhorando a qualidade da iluminação



### Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



#### Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 142,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 140 W



#### Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 50000 h



#### Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 2,152 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,240 kg



#### Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



#### Peso e materiais

- Peso líquido (peça): 1,250 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.