



Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

MZD LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	E27 [E27]	Corrente lampada (Nom)	105 mA
Conformità a RoHS EU	Sì	Wattaggio equivalente	100 W
Durata nominale (Nom)	15000 h	Tempo di avvio (Nom)	0,4 s
Ciclo di commutazione on/off	30.000 X	Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,4 s
Tipo tecnico	13-100W	Fattore di potenza (Nom)	0,54
		Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Temperatura	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]	Temp. massima involucro (Nom)	95 °C
Angolo del fascio (Nom)	180 °		
Flusso luminoso (Nom)	1521 lm	Controlli e regolazione del flusso	
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Regolabile	No
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	117,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Smerigliata
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Forma lampadina	A60 [A 60mm]
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		
Funzionamento e parte elettrica		Approvazione e applicazione	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Classe di efficienza energetica (ELL)	E
Power (Rated) (Nom)	13 W	Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871016354045000
Nome prodotto ordine	MZD LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6
EAN/UPC - Prodotto	8710163540450
Codice d'ordine	54045000
Codice locale	MZD100G2

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 6

Materiale SAP 929002306832

Peso netto SAP (Pezzo) 75,000 g

