

Luminária externo fina DL252

DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 6500 K, Feixe aberto, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Fonte de luz substituível	N	Cor da fonte de luz	Luz natural 865
Número de unidades de equipamento	Unidade	Tipo de ótica	Feixe aberto
Driver incluído	Sim	Propagação do feixe de luz da luminária	110°
Ciclo de comutação	12.500	Dados elétricos e de operação	
Lighting Technology	LED	Tensão de entrada	110 a 240 V
Período de garantia	1 anos	Line Frequency	50 or 60 Hz
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Frequência de entrada	50 ^º ou 60 ^º Hz
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	Corrente de irrupção	25 A
Compatível com EU RoHS	Sim	Tempo de irrupção	0,25 ms
Dados técnicos de luz		Consumo de energia	12 W
Fluxo luminoso	900 lm	Fator de potência (fração)	0.5
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K	Conexão	Unidade de conexão de 2 polos
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75,00 lm/W	Cabo	Cabo de 0,2 m sem plugue
Color rendering index (CRI)	80	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	65

Luminária externo fina DL252

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Metal
Material refletor	-
Material de óptica	Poliestireno
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polipropileno
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	167 mm
Largura total	167 mm
Altura geral	20 mm
Diâmetro total	167 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	20 x 167 x 167 mm
	0,307 kg

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK01 [0,15 J]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
	2 anos
EyeComfort	Sim

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidade inicial	(0.313, 0.337) <6
Tolerância de consumo de energia	+10%/-20%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,05 %
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)


Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	N
---------------------------------------	---

Dados do produto



Nome de produto da encomenda	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk
Nome do produto completo	DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk
Full EOC	871869973438100
Descrição do código local	Luminária Emb Quad DL252 12W 900lm F
Código de encomenda	929002323001
Nº do material (12NC)	929002323001
Código local	929002323001
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8718699734381
Numerador SAP – Embalagens por exterior	20
EAN/UPC – caixa	8718699734398

Desenho dimensional



Luminária externo fina DL252

Dados fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Vida útil



Life Expectancy Diagram - DL252 G2 R SQ LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

