



A-Shape LED

16A21/PER/930/P/GU24/DIM 4/1FB T20

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU24
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	930 [CCT of 3000K]
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	250 °
Flux lumineux	1 600 lm
Désignation de couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	16 W

Courant de la lampe (nom.)	145 mA
Équivalent de puissance	100 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	120 V

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	90 °C


Commandes et gradation	
Intensité variable	Uniquement avec certains gradateurs

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Forme de l'ampoule	A21 [A 21 mm]

Approbation et utilisation	
Certifications énergétiques	Energy Star
EyeComfort	Oui

A-Shape LED

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 16A21/PER/930/P/GU24/DIM 4/1FB T20

Lumen Maintenance Diagram - 16A21/PER/930/P/GU24/DIM 4/1FB T20

