

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D MASTER LEDspot PAR (标准)

这些新一代 PAR 光源，以其稳健设计和暖白色光束的特点，是酒店服务业普通照明和局部照明的理想选择。这些产品特别适合于需要一直照明的大厅、走廊、楼梯井等公共场所。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 75W 卤素灯的改装替换，MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 在保证发光质量不降低的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。IP44-标称的 PAR38 灯室外系列是目前白炽灯 PAR38 室外灯的仅有几个节能代替产品的一种。



Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。在设计过程中，我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响，并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面，为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



能源

- 可调光: 仅限于使用特定调光器
- 能效等级: F
- 光效 (额定) (标称): 85.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



循环性

- 标称寿命 (标称): 25000 h



包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.283 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.031 kg



物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



重量和材质

- 复制净重 (每件): 0.120 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.