LED con forma de A

29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Ángulo de haz (nominal)	250 °
Flujo luminoso	2,610 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada	5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	29 W
Corriente de la lámpara (nominal)	215 mA
Equivalente en potencia en vatios	150 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	100 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A21 [A 21 mm]

Aprobación y aplicación	
Certificaciones Energy	Energy Star
EyeComfort	Sí

LED con forma de A

Cumple con el T20	N/A

Condiciones de aplicación

se puede usar en luminarias cerradas	No

Información del producto

Nombre del producto del pedido	29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF
Nombre del producto completo	29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF

Código del pedido	929002343133
N.° de material (12NC)	929002343133
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677571504
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677571509

Plano de dimensiones



Product	D	C
29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF	77 mm	138 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - 29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF



Light Distribution Diagram

LED con forma de A

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - 29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF



Lumen Maintenance Diagram - 29A21/PER/850/FR/P/E26/D/HO 4/1PF

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.