




Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV

Luz empotrable externa fina DL252, 6 W, 400 lm, 6500 K, Ángulo del haz de luz 110°, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Tipo óptico		Ángulo del haz de luz 110°
Fuente de luz reemplazable	No	Ampliación de haz de luz de la luminaria		110°
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad			
Controlador incluido	Sí	Operación y aspectos eléctricos		
Ciclo del interruptor	12.500	Voltaje de entrada		110 a 240 V
Lighting Technology	LED	Frecuencia de línea		50 or 60 Hz
Periodo de garantía	1 años	Frecuencia de entrada		50 o 60 Hz
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Corriente de irrupción		13,4 A
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s	Tiempo de irrupción		0,5 ms
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Consumo de energía		6 W
		Factor de potencia (fracción)		0.5
		Conexión		Cables y guías flotantes
Información técnica sobre la luz		Temperatura		
Flujo luminoso	400 lm	Rango de temperatura ambiente		-10 a +40 °C
Temperatura de color correlacionada	6500 K			
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66,00 lm/W	Controles y atenuación		
Índice de producción de color (IRC)	80	Regulable		No
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría			

Luz empotrable externa fina DL252

Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida luminica constante	No

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Poliestireno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Longitud total	120 mm
Ancho total	120 mm
Altura total	20 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 120 x 120 mm
	0,15 kg

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
	2 años
EyeComfort	Sí


Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.3130 , , 0.3370) 6 SDCM

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,015 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)

Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV
Full EOC	871869974873900
Código del pedido	929002345901
N.º de material (12NC)	929002345901
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699748739
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699748746

Plano de dimensiones




Luz empotrable externa fina DL252

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV



General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV

Lifetime



Life Expectancy Diagram - DL252 G2 R SQ LED 400 65K 6W 4" WV

