

# Luminária externo fina DL252

## DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11'' WV

Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 3000 K, Ângulo de foco 110°, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Fonte de luz substituível	N	Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Número de unidades de equipamento	Unidade	Tipo de ótica	Ângulo de foco 110°
Driver incluído	Sim	Propagação do feixe de luz da luminária	110°
Ciclo de comutação	12.500	<b>Dados elétricos e de operação</b>	
Lighting Technology	LED	Tensão de entrada	110 a 240 V
Período de garantia	1 anos	Line Frequency	50 or 60 Hz
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Frequência de entrada	50 <sup>º</sup> ou 60 <sup>º</sup> Hz
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	Corrente de irrupção	14,9 A
Compatível com EU RoHS	Sim	Tempo de irrupção	0,5 ms
<b>Dados técnicos de luz</b>		Consumo de energia	24 W
Fluxo luminoso	2.000 lm	Fator de potência (fração)	0.5
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K	Conexão	Cabos/fios suspensos
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	79,00 lm/W	<b>Temperatura</b>	
Color rendering index (CRI)	80	Intervalo de temperatura ambiente	-10 a 40 °C

## Luminária externo fina DL252

### Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N

### Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material de óptica	Poliestireno
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Poliestireno
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	300 mm
Largura total	300 mm
Altura geral	20 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	20 x 300 x 300 mm 0,673 kg

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II 2 anos
EyeComfort	Sim

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Cromaticidade inicial	(0.4400 , , 0.4030) 6 SDCM
-----------------------	----------------------------

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,015 %
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)


### Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	Não se aplica
---------------------------------------	---------------

### Dados do produto



Nome de produto da encomenda	DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11" WV
Nome do produto completo	DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11" WV
Full EOC	871869974881400
Descrição do código local	Luminária LED Emb Qd DL252 24W 2000lm Q
Código de encomenda	929002346301
Nº do material (12NC)	929002346301
Código local	929002346301
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699748814
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718699748821

## Desenho dimensional



# Luminária externo fina DL252

## Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11'' WV

General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11'' WV

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - DL252 G2 R SQ LED 2000 30K 24W 11'' WV

