

PHILIPS

Eco passport

TrueForce Core HB 30W E27 865 WV

LED TrueForce Core industrial e de varejo (Highbay – HPI/SON/HPL)

As lâmpadas de LED TrueForce Core I&R da Philips são uma solução de LED fácil com rápido retorno financeiro para substituição de lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Elas oferecem a eficiência energética e os benefícios de vida útil prolongada do LED para substituição de HID, com economias imediatas e baixo investimento inicial. Com um tamanho de lâmpada correto e uma distribuição de luz adequada, você pode atualizá-las facilmente, ignorando o balastro que já existe, e melhorar a qualidade da iluminação.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 126,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 30 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 25000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,711 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,056 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



Peso e materiais

- Peso líquido (peça): 0,134 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.