

PHILIPS

Eco passport

LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10

Lámparas LED clásicas de filamento

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.



Our eco passport

Signify guía el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir nuestro impacto ambiental al adoptar medidas climáticas, enfocarnos en la circularidad y brindar mayores beneficios al mundo donde funcionamos mediante aspectos sociales como la disponibilidad alimentaria, la salud, el bienestar y la seguridad.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 111,00 lm/W
- Potencia (nominal): 4,5 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 15000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,248 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Copiar peso neto (pieza): 0,019 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.