



Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED CorePro de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, estas bombillas LED de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las bombillas convencionales. Las bombillas de alta luminosidad CorePro LED proporcionan una excelente calidad de luz. Iluminación LED de bajo consumo con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	2.452 lm
Designación de color	Luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K

Eficacia luminica (nominal) (nom.)	140,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	17,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	150 mA
Equivalente de potencia	150 W

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A67 [A 67 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D


Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Número de registro EPREL	374907
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434665900
Código de pedido	34665900
Código 12NC	929002372802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346659
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346666

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

