



# Филаментные светодиодные лампы серии Classic

## LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Филаментные светодиодные лампы LEDbulb семейства Classic, выполненные в классическом ретро-стиле, визуально очень похожи на традиционные лампы накаливания. При этом они долговечны за счет светодиодной технологии, излучают визуально приятный теплый белый свет и потребляют почти на 90% меньше электроэнергии.

### Данные о продукции


Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E27 [E27]	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Номинальный срок службы	15 000 часов	Значение мерцания (PstLM)	1
Цикл переключения	20 000	Значение стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Срок службы (часов)	15 000 часов	Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG1
Осветительная технология	LED		
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		
Технические характеристики освещения			
Код цвета	818 [CCT of 1800K]	Частота сети	50 to 60 Hz
Код цвета	818 [CCT of 1800K]	Входная частота	50–60 Hz
Светоотдача	100 лм	Энергопотребление	2,3 В
Обозначение цвета	1800	Ток лампы (ном.)	21 mA
Коррелированная цветовая температура (ном.)	1800 K	Эквивалент мощности	11 В
Эффективность (номинальная) (ном.)	43 лм/В	Время включения (ном.)	0,5 s
Постоянство цвета	<6	Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80	Коэффициент мощности (доля)	0.54

## Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Напряжение (ном.)	220-240 Вт
<b>Температура</b>	
Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °С
Температура корпуса максимальная (ном.)	40 °С
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность диммирования	Нет
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Финишная обработка колбы	дымчатый
Материал колбы	Стекланный
Форма колбы	T32 [Т 32 мм]
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	3 kWh



EyeComfort	Да
<b>Данные об изделии</b>	
Название продукта для заказа	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Полное название продукта	LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4
Полный код продукта	871869975967400
Код заказа	929002380701
Материал № (12NC)	929002380701
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699759674
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699759681

### Чертеж размеров



Product	D	C
LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4	32 мм	140 мм

### Фотометрические данные




General uniform lighting - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

# Филаментные светодиодные лампы серии Classic

## Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W T32 E27 smoky ND RFSRT4

