



Филаментные светодиодные лампы серии Classic

LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Филаментные светодиодные лампы LEDbulb семейства Classic, выполненные в классическом ретро-стиле, визуально очень похожи на традиционные лампы накаливания. При этом они долговечны за счет светодиодной технологии, излучают визуально приятный теплый белый свет и потребляют почти на 90% меньше электроэнергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	20 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	818 [CCT of 1800K]
Код цвета	818 [CCT of 1800K]
Светоотдача	100 лм
Обозначение цвета	1800
Коррелированная цветовая температура (ном.)	1800 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	50 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG1
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	2 В
Ток лампы (ном.)	20 mA
Эквивалент мощности	11 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Коэффициент мощности (доля)	0.54
Напряжение (ном.)	220–240 Вт

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +40 °С
Температура корпуса максимальная (ном.)	40 °С

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	дымчатый
Материал колбы	Стеклоанный
Форма колбы	G93 [G 93 мм]

Соответствие требованиям и область применения


Энергопотребление кВт-час/1000 ч	2 kWh
----------------------------------	-------

EyeComfort	Да
------------	----

Данные об изделии



Название продукта для заказа	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Полное название продукта	LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF
Полный код продукта	871869975969800
Код заказа	929002380801
Материал № (12NC)	929002380801
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699759698
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699759704

Чертеж размеров



Product	D	C
LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF	95 мм	142 мм

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

General uniform lighting - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Филаментные светодиодные лампы серии Classic

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

Срок службы



Life Expectancy Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 11W G93 E27 smoky ND RF 1PF

