



LED-erikoislamput



LED 10W G4 WH 12V ND SRT6

Philipsin LED-erikoislamput ovat älykäs vaihtoehto perinteisille hehkulampuille. Niiden ainutlaatuinen muotoilu valaisee joka suuntaan, ja useat eri koot takaavat sopivuuden sekä erittäin hyvät energiansäästöt kaikissa käyttökohteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G4 [G4]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	15 000 tuntia
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	300 °
Valovirta	120 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	120 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Välkyntäarvo (PstLM)	0,4
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	1 W
Lampun virta (nim.)	138 mA
Vastaa teholtaan	10 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,57
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C
T-Case, maksimi (nim.)	52 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	Kirkas muovi
Hehkulampun muoto	Kapseli
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	E

LED-erikoislamput


Soveltuu korostusvalaistukseen	Ei
Energiankulutus kWh/1000 h	1 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	374872
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	LED 10W G4 WH 12V ND SRT6
Koko tuotenimi	LED 10W G4 WH 12V ND SRT6
Full EOC	871869976757000



Tilauskoodi	76757000
Tuotekoodi (12NC)	929002388917
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699767570
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718699767587

Mittapiirros




Product	D	C
LED 10W G4 WH 12V ND SRT6	13 mm	35 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – LED 10W G4 WH 12V ND SRT6



Light Distribution Diagram – LED 10W G4 WH 12V ND SRT6



General uniform lighting – LED 10W G4 WH 12V ND SRT6

LED-erikoislamput

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - LED 10W G4 WH 12V ND SRT6

Lumen Maintenance Diagram - LED 10W G4 WH 12V ND SRT6

