

PHILIPS

Eco passport

LEDspot 70W PAR30S 827 100-240V 25D ND LED PAR30 S/L

Os Spots LED da Philips com um único feixe óptico fornecem um feixe limpo e sem sombras com ângulos de 15 e 40 graus, perfeito para as aplicações de iluminação em geral.



Our eco passport

A Signify lidera o caminho para uma vida mais brilhante e um mundo melhor. Como parte do processo de design, inovamos para reduzir o impacto ambiental e trazer maiores benefícios para o mundo em que operamos.

Sabemos que isso é importante para você também. Por isso, desenvolvemos um passaporte ecológico explicando o desempenho ambiental e social de nossos produtos em oito áreas fundamentais de sustentabilidade, desenvolvidos através do nosso processo de Design Sustentável desde 1994.



Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 94,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 9,5 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 25000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,521 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,054 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: Sim



Peso e materiais

- Peso líquido (peça): 0,285 kg

Leitura adicional em:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.