

PHILIPS

Eco passport

TrueForce Core HB 65W E40 865 CN GN3

TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core 工业和零售 LED 灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案,用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替代品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益,而且初始成本低,具有即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后,可以绕过现有镇流器轻松改装 TrueForce Core 工业和零售 LED 灯,而且还能提高照明质量。



Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活,美好世界”。在设计过程中,我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响,并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面,为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知,这对您来说也非常重要。为此,我们开发了 Eco passport,说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



能源

- 可调光: 否
- 光效 (额定) (标称): 107.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 65 W



循环性

- 标称寿命 (标称): 25000 h



包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1.050 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.116 kg



物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



重量和材质

- 复制净重 (每件): 0.290 kg

更多详情, 敬请访问:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.