

Turburi LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8

Faceți trecerea către tuburile LED eficiente și de lungă durată cu ajutorul tuburilor LED Ecofit. Tuburile LED Ecofit reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu tehnologia modernă și eficientă LED. Calitate bună a luminii cu efect de lumină naturală pentru utilizare în aplicații de iluminat general cu investiții inițiale scăzute – ca soluție ecologică.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață nominală	30.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Flux luminos	900 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pâlpâire (PstLM)	0,1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,3

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	9 W
Curent lampă (nom.)	78 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Compatibilitate cu balasturile	EM/Rețea
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Turburi LED Ecofit T8


Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	T8
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Produs eficient energetic	Da
Mărci de omologare	În conformitate cu RoHS Marcaj CE Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
Număr de înregistrare EPREL	491853

Date despre produs	
Nume comandă produs	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8
Numele complet al produsului	Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8
Full EOC	871951426604900
Cod de comandă	26604900
Număr material (12NC)	929002445702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514266049
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8719514266056


Cote

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram – Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8



General uniform lighting – Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8


Turburi LED Ecofit T8

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8


Durată de viață




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8



Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8




Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8

Turburi LED Ecofit T8

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8

