

PHILIPS

Eco passport

14.5T8/48-835/MF20/MC IA 10/1 T8 MasterConnect

La lampe Philips MasterConnect LEDtube InstantFit T8, compatible Interact Ready, permet une mise à niveau aisée du système d'éclairage connecté sans devoir recâbler les luminaires. La technologie de réseau maillé à 2,4 GHz permet l'intégration sans fil avec divers appareils de contrôle, tels que des capteurs et des commutateurs et assure ainsi une automatisation facile de l'éclairage. Elle offre également une communication sécurisée et fiable vers la plate-forme Interact IoT ou des systèmes tiers vérifiés. Le résultat? Plus d'économies d'énergie, diverses possibilités de contrôle et un espace plus adaptable!



Our eco passport

Signify met tout en œuvre pour illuminer vos vies et créer un monde meilleur. Dans le cadre du processus de conception, nous innovons afin de réduire notre impact environnemental et procurer de plus grands avantages pour la planète.

Nous savons que cette question est également importante à vos yeux. C'est pourquoi nous avons créé le passeport Éco qui explique le rendement environnemental et social de nos produits dans huit domaines de la durabilité, élaborés depuis 1994 au moyen de notre processus de conception durable.



Energy

- **Intensité variable:** Gradation sans fil
- **Efficacité lumineuse (nominale) (nom.):** 137,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 14,5 W



Circularity

- **Durée de vie (nom.):** 70000 h



Packaging

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,619 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,010 kg



Substances

- **Conformes aux directives EU RoHS.:** Oui



Weight & Materials

- **Poids net (pièce):** 0,220 kg

Renseignements complémentaires sur :
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.