

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube InstantFit integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från den klassiska lysrörsbelysningen. Philips MASTER LEDtube InstantFit är den perfekta lösningen för kunder som har högre krav på belysning och vill maximera värdet över hela livslängden. Maximal energibesparing och längre livslängd ger attraktiv återbetalningstid och låg TCO.



### Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



#### Energi

- Dimbara: Nej
- Energy Efficiency Class: n/a
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 71,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 14 W



#### Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 60000 h



#### Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



#### Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



#### Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,360 kg

Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.