



MASTER Velas y Esféricas LED

MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Brillo cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2200 2700 K
Eficacia luminica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9

MASTER Velas y Esféricas LED

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	26 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Solo con reguladores específicos
-----------	----------------------------------

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
------------------------	--------------

Forma de la bombilla	P48 [P 48 mm]
----------------------	---------------


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Número de registro EPREL	614857
EyeComfort	Si

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL
Nombre completo del producto	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL
Full EOC	871951430618900
Código de pedido	30618900
Código 12NC	929002491402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514306189
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514306196

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm


Datos fotométricos



General uniform lighting - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL



Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL

MASTER Velas y Esféricas LED

