

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D MASTER LEDspot 12V

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.



Our eco passport

Signify wyznacza drogę ku jaśniejszemu, lepszemu światu. W ramach procesu projektowania wprowadzamy innowacje mające ograniczyć nasz wpływ na środowisko. Podejmujemy działania na rzecz klimatu i koncentrujemy się na obiegu zamkniętym. Działamy na rzecz lokalnych społeczności w zakresie zaopatrzenia w żywność, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i ochrony.

Wiemy, że jest to ważne dla Ciebie, dlatego zaprojektowaliśmy Paszport Eco wyjaśniający środowiskowe i społeczne znaczenie naszych produktów w ośmiu kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju i ekologicznego projektowania, jakie stosujemy już od 1994 roku.



Etykieta

- **Ściemnialna:** Tylko z niektórymi ściemniaczami
- **Klasa energooszczędności:** F
- **Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom):** 84,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 5,8 W



Obieg

- **Trwałość nominalna (Nom):** 25000 h



Opakowanie

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,160 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,007 kg



Substancje

- **Zgodność z normą UE RoHS:** Tak



Masa i materiały

- **SAP Net Weight (Piece):** 0,045 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Więcej informacji:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.