



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata


Generell informasjon		Photobiological safety according to EN 62471	
Sokkelbase	R7s	RG0	
Nominell levetid	15 000 time(r)		
Brytersyklus	8 000		
Lighting Technology	LED		
Referanse for fluksmåling	Sphere		
CE-merke	Ja		
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lysytelse	810 lm	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Effektforbruk	7,2 W
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K	lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	112,00 lm/W	Effekten som tilsvarer	60 W
Fargesamsvar	<6	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Effektfaktor (brøk)	0.5
Flimmerverdi (PstLM)	1	Spennning (nom.)	220-240 V
Stroboskopisk effekt	0,4	Temperatur	
		Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	110 °C
		Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	Nei
		Mekanikk og innfatning	
		Lyspæreoverflate	Matt

CorePro LEDlinear MV

Lyspæreform	Lineær
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	624213
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Fullstendig produktnavn	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830


Full EOC	871951430397300
Lokal kodebeskrivelse	3758379
Bestillingskode	30397300
Materialenr. (12NC)	929002495002
Lokal bestillingskode	3758379
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514303973
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514303980

Målskisse




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

