



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	G9	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Schaltzyklus	8.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
CE-Zeichen	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Energieverbrauch	2 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	20 mA
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstrom	220 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Nennlichtausbeute (nom.)	110,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	78 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Kapsel
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453187


EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Gesamt-Produktcode	871951430389800
Bestellcode	30389800
Material-Nr. (12NC)	929002495202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514303898
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514303904

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

