



Lampes CorePro LEDcapsule G9



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G9
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	220 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	110,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,4
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Température	
Température maximale du produit (nom.)	78 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	Capsule
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453187



EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Nom de produit complet	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Code EOC	871951430389800
Code de commande	30389800
Code 12NC	929002495202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514303898
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514303904

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

