



Luminária externo fina DL252

DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV

Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 4000 K, Feixe aberto, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

Dados do produto


Informações gerais		Cor da fonte de luz	
Fonte de luz substituível	N	Branco neutro 840	
Número de unidades de equipamento	Unidade	Tipo de ótica	
Driver incluído	Sim	Feixe aberto	
Ciclo de comutação	12.500	Propagação do feixe de luz da luminária	
Lighting Technology	LED	110°	
Período de garantia	1 anos	Dados elétricos e de operação	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Tensão de entrada	
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s	110 a 240 V	
Compatível com EU RoHS	Sim	Line Frequency	
Dados técnicos de luz		50 or 60 Hz	
Fluxo luminoso	900 lm	Frequência de entrada	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	50º ou 60º Hz	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75,00 lm/W	Corrente de irrupção	
Color rendering index (CRI)	80	25 A	
		Tempo de irrupção	
		0,25 ms	
		Consumo de energia	
		12 W	
		Fator de potência (fração)	
		0.5	
		Conexão	
		Unidade de conexão de 2 polos	
		Cabo	
		Cabo de 0,2 m sem plugue	
		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	
		65	

Luminária externo fina DL252

Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Driver/unidade de potência/transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Metal
Material refletor	-
Material de óptica	Poliestireno
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polipropileno
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	161 mm
Largura total	161 mm
Altura geral	28 mm
Diâmetro total	161 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	28 x 161 x 161 mm
	0,28 kg
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK01 [0,15 J]
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II



	2 anos
EyeComfort	Sim
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidade inicial	(0.380, 0.380) <6
Tolerância de consumo de energia	+10%/-20%
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,05 %
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)
Condições de aplicação	
Adequado para uma comutação aleatória	N
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV
Nome do produto completo	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV
Full EOC	871869974889000
Descrição do código local	DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV
Código de encomenda	929002635001
Nº do material (12NC)	929002635001
Código local	929002635001
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699748890
Numerador SAP — Embalagens por exterior	20
EAN/UPC - caixa	8718699748906

Desenho dimensional



Luminária externo fina DL252


Dados fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV

Light Distribution Diagram - DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV

Vida útil



Life Expectancy Diagram - DL252 G2 SF RD LED 900 40K 12W 6" WV

