



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 11 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, 110° spridningsvinkel, Vit, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata

Allmän information		Stroboskopisk effekt	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljuskällans färg	830 varmvit
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Optiktyp	110° spridningsvinkel
Driftdon ingår	Ja	Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Lighting Technology	LED	Enhetlig bländmärkning	28
Värde trappa	Värde	Drift och elektricitet	
CE-märkning	Ja	Ingångsspänning	220–240 V
Garantitid	3 år	Line Frequency	50 or 60 Hz
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Ingående ström	5,05 A
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektförbrukning	11 W
Ljusteknik		Effektfaktor (fraktion)	0.9
Ljusflöde	1 000 lm	Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Kabel	Kabel 0,2 m, utan kontakt
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	280
Färgåtergivningsindex	80		
Flimmervärde (PstLM)	0,2		

Ledinaire SlimDownlight

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total höjd	45 mm
Total diameter	175 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petsyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%


Initial kromaticitet	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65



Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD
Fullständigt produktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD
Full EOC	871951432890700
Beskrivning av lokal kod	7475281
Beställningsnummer	32890700
Materialnummer (12NC)	929002663832
Lokal kod	7475281
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514328907
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8719514328914

Måttskiss



Fotometriska data



General uniform lighting - DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

