



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU [Strömförsörjningsenhet]
Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	110 [Spridningsvinkel 110°]
Armaturens ljusfördelning	110°
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
Kabel	Kabel 0,2 m utan kontakdon
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	280
EU RoHS-kompatibel	Ja

Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	5,05 A
Effektfaktor (min)	0.9
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Fixeringsmaterial	Stål
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Matt
Total höjd	45 mm
Total diameter	175 mm
Färg	Vit
Mått (höjd x bredd x djup)	45 x NaN x NaN mm

Ledinaire SlimDownlight

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 (front IP40)
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1000 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	90 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningningsindex	80
Initial kromaticitet	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Initial ineffekt	11 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Snittlivslängd L70B50	25000 h
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L65

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Fullständig produktkod	871951432892100
Beställningsproduktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD
EAN/UPC – Produkt	8719514328921
Beställningsnummer	32892100
Lokal kod	7475283
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	929002663932
Net Weight (Piece)	0,210 kg




Måttskiss




Cut-out hole diameter - L150mm

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

Fotometriska data



Product No: DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD



Downlight DN065B G3 LDNR 840 D150 RD-LDD

Ledinaire SlimDownlight

