

Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata

Allmän information		EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Drift och elektricitet	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Inspänning	220 till 240 V
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU [Strömförsörjningsenhet]	Ingående ström	5,05 A
Driftdon ingår	Ja	Effektfaktor (min)	0.9
Optiktyp	110 [Spridningsvinkel 110°]	Styrenheter och dimring	
Armaturens ljusfördelning	110°	Dimbara	Nej
Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig	Mekanik och armaturhus	
Kabel	Kabel 0,2 m utan kontakdon	Armaturhusets material	Metall
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II	Material i reflektor	-
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s	Material i optiken	Polykarbonat
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
CE-märkning	CE märkning	Fixeringsmaterial	Stål
Garantitid	3 år	Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Matt
Konstant ljusflöde	Nej	Total längd	175 mm
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	280		

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Total bredd	175 mm
Total höjd	39 mm
Färg	Vit
Mått (höjd x bredd x djup)	39 x 175 x 175 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 (front IP40)
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0.3 J]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1000 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	90 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	80
Initial kromaticitet	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Initial ineffekt	11 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Snittlivslängd L70B50	25000 h

Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd*	L65
50000h	

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Fullständig produktkod	871951432900300
Beställningsproduktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ
EAN/UPC – Produkt	8719514329003
Beställningsnummer	32900300
Lokal kod	7475287
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	929002664332
Net Weight (Piece)	0,330 kg



Måttskiss




Cut-out hole diameter - L150mm


DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Fotometriska data



© Philips Lighting 2022. Philips Lighting B.V. Page 1/1



Donwlight DN065B G3 LDNR 840 L150 SQ-LDD

Donwlight DN065B G3 LDNR 840 L150 SQ-GUL

