



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD

Ledinaire SlimDownlight, 11 W, 1000 lm, 3000 K, Matt, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver


Produktdata

Allmän information		Optiktyp		110° spridningsvinkel
Utbytbar ljuskälla	Nej	Armaturens ljusstrålefördelning		110°
Antal driftdonsenheter	1 enhet			
Driftdon ingår	Ja	Drift och elektricitet		
Värdetrappa	Värde	Ingångsspänning		220–240 V
CE-märkning	Ja	Line Frequency		50 or 60 Hz
Garantitid	3 år	Ingångsfrekvens		50 eller 60 Hz
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Ingående ström		5,05 A
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Effektförbrukning		11 W
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektfaktor (fraktion)		0.9
		Anslutning		Skruvkopplingsplint, 2-polig
Ljusteknik		Kabel		Kabel 0,2 m, utan kontakt
Ljusflöde	1 000 lm	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)		280
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K			
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W	Temperatur		
Färgåtergivningningsindex	80	Omgivningstemperatur		–20 till +40 °C
Flimmervärde (PstLM)	0.2			
Stroboskopisk effekt	0.3			
Ljuskällans färg	830 varmvit			

Ledinaire SlimDownlight


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total höjd	40 mm
Total diameter	175 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Måttskiss




Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD
Fullständigt produktnamn	DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD
Full EOC	871951432902700
Beskrivning av lokal kod	7475289
Beställningsnummer	32902700
Materialnummer (12NC)	929002664432
Lokal kod	7475289
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514329027
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8719514329034

Fotometriska data



General uniform lighting - DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD



Light Distribution Diagram - DN065C G3 LDNR LED10/830 10.5W D175 RD

