



CorePro LEDspot AR111



CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspot AR111 det perfekta valet för spotbelysning. De kan användas i de flesta armaturer med G53-sockel och är avsedda som ersättning för halogenspottar. CorePro LEDspot AR111 ger avsevärda energibesparingar och har minimala underhållskostnader.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	G53 [G53]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde	800 lm
Ljusstyrka (nom)	1 700 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	800 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	10 W
Lampström (nom)	920 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C


CorePro LEDspot AR111

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	AR111
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	491862
EyeComfort	Ja

Måttskiss




Fotometriska data



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D
Full EOC	871951430534200
Beskrivning av lokal kod	8296654
Beställningsnummer	30534200
Materialnummer (12NC)	929002965102
Lokal kod	8296654
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514305342
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514305359


Product	D	C
CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D	110,7 mm	55 mm



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D


CorePro LEDspot AR111

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 10-75W 830 AR111 40D

