



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	E27
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Срок службы (часов)	15 000 часов
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача	1 150 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	115,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1

Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RG0
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	10 Вт
Ток лампы (ном.)	85 mA
Эквивалент мощности	80 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	0.51
Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

CorePro LEDspot MV

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовый
Форма колбы	R80 [R 80 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	10 kWh
EyeComfort	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840


Чертеж размеров




Полное название продукта	ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840
Полный код продукта	871951431206700
Код заказа	929002966287
Материал № (12NC)	929002966287
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514312067
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8719514312074

Product	D	C
ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840	80 mm	115 mm

Фотометрические данные




General uniform lighting - ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840



Light Distribution Diagram - ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840


CorePro LEDspot MV

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840

Срок службы



Life Expectancy Diagram - ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDspot 10W 1150lm E27 R80 840

