



CorePro Vela LED



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	250 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4


Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	28 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.41
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	63 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca

CorePro Vela LED

Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Número de registo EPREL	453194
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR


Nome do produto completo	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Código do produto completo	871951431240100
Código de encomenda	31240100
N.º material (12NC)	929002966802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514312401
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8719514312418

Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR




Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Dados fotométricos



Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

