



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED double layers 20W E27 smoky DIM

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	818 [CCT of 1800K]
Farvekode	818 [CCT of 1800K]
Lysstrøm	200 lm
Farvebetegnelse	1800
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	30 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	20 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	30 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	røgfarget
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	Dobbelt lag
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED double layers 20W E27 smoky DIM
Det fulde produktnavn	LED double layers 20W E27 smoky DIM



Full EOC	871951431372900
Beskrivelse af lokal kode	2057815411
Ordrekode	929002982301
Materialenr. (12NC)	929002982301
Lokal ordrekode	2057815411
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514313729
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	2
EAN/UPC – kasse	8719514313736

Målskitse



Product	D	C
LED double layers 20W E27 smoky DIM	202 mm	293 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED double layers 20W E27 smoky DIM

General uniform lighting - LED double layers 20W E27 smoky DIM


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM

