



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	270 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	38 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	43 mA
Puissance équivalente	26 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V


Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température maximale du produit (nom.)	35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	Cristal
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui



Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Nom de produit complet	LED giant crystal 26W E27 smoky DIM
Code EOC	871951431374300
Code de commande	31374300
Code 12NC	929002982401
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313743
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514313750

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED giant crystal 26W E27 smoky DIM	103 mm	366 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

General uniform lighting - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

