


**PHILIPS**

Eco passport

## LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D Klassieke filament LEDbulb

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen



### Our eco passport

Onze doelstelling is om de buitengewone mogelijkheden van licht te benutten voor een beter leven en een duurzamere wereld. Innovatie is een vast onderdeel van ons ontwerpproces, zodat de invloed op het milieu beperkt blijft, circulariteit centraal staat en de wereld kan profiteren van sociale zaken als de beschikbaarheid van voedsel, goede gezondheidszorg en welzijn, en grotere veiligheid.

We helpen bedrijven, consumenten en steden om hun energieverbruik en CO<sub>2</sub>-emissie te verlagen. Daarom komen we met het eco-paspoort: een toelichting op de maatschappelijke en milieutechnische prestaties van onze producten. Die prestaties worden getoetst aan de hand van de acht duurzaamheidscriteria (op het gebied van ontwerp en productie), die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld.



#### Energie

- Dimbaar: Ja
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 30,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6,5 W



#### Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 15000 h



#### Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,070 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,260 kg



#### Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja



#### Gewicht en materialen

- Nettogewicht SAP (per stuk): 0,230 kg

Lees meer op: