



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	200 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	30 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A160 [A160 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui



Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Nom de produit complet	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Code EOC	871951431537200
Code de commande	31537200
Code 12NC	929002982501
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514315372
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514315389

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

