



Lâmpadas LED clássica

LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Ângulo do feixe (Nom.)	300 °
Fluxo Luminoso	200 lm
Designação da cor	1800
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	30 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	6,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Potência equivalente	20 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura


Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
---	--------------

Lâmpadas LED clássica

T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	fumado
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	T65 [T 65 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Sim


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D
Nome do produto completo	LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D
Código do produto completo	871951431541900
Código de encomenda	31541900
N.º material (12NC)	929002982701
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514315419
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8719514315426

Desenho dimensional




Product	D	C
LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D	66 mm	273 mm

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D



Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

