



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	1800
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	62 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220–240 V
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	–20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

### Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G93 [G 93 mm]

### Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EyeComfort	Ja

### Produktdaten


Bestell-Produktname	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Gesamt-Produktcode	871951431547100
Bestellcode	31547100
Material-Nr. (12NC)	929002983001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514315471
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8719514315488

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

General uniform lighting - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

