



Lâmpadas LED clássica

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Código da cor	818 [CCT of 1800K]
Ângulo do feixe (Nom.)	330 °
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	1800
Temperatura de cor correlacionada	1800 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	67 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação	1
em conformidade com a norma EN 61000-3-3	
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma	RG1
EN 62471	

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	43 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V


Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Lâmpadas LED clássica

T-máxima na caixa (Nom)	45 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	T65 [T 65 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
EyeComfort	Sim


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Nome do produto completo	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
Código do produto completo	871951431380400
Código de encomenda	31380400
N.º material (12NC)	929002983701
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514313804
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8719514313811

Desenho dimensional




Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM



Lâmpadas LED clássica

Dados fotométricos



General uniform lighting - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

