

# PHILIPS

## Eco passport

## MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8 Master Value LEDtube Universal T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enkelt och okomplicerat. Det beror på att du inte behöver matcha driftdonstekniken längre: en unik design gör det möjligt att montera Philips MASTER LEDtube Universal T8 direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska driftdon, högfrekvensdon eller nätspänningsanslutning. Det är mycket enkelt att använda och du behöver inte längre ha två typer av rör på lager! Philips MASTER LEDtube Universal T8 är helt säker, tillförlitlig och enkel att installera och är det optimala alternativet till standardlysrör för att maximera värdet över livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.



### Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



#### Energi

- Dimbara: Nej
- Energy Efficiency Class: C
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 161,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 15,5 W



#### Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 60000 h




#### Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,883 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,025 kg



#### Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



#### Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,215 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.