

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 MASTER Value LEDtube Universal T8

Den nye Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 gir letthet og enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Det er fordi du ikke lenger trenger å matche driverteknologien: En unik design gjør at Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 kan passe direkte inn i armaturer som opererer på enten elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Den er så enkel å betjene og du trenger ikke lenger å ha to typer rør på lager! Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkel å installere og er det ideelle alternativet til standard lysstoffrør for å maksimere verdien over levetiden med høy energisparing og lavere vedlikeholdskostnader.



Our eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og en bedre verden. Som en del av designprosessen driver vi nyskaping vi for å redusere miljøpåvirkningen gjennom klimatiltak og ved å fokusere på gjenvinning og skape større fordeler for den verden vi lever i, i form av sosiale aspekter som tilgjengelighet av mat, helse og velvære og sikkerhet.

Vi vet at dette er viktig for deg også. Derfor har vi utviklet et eco-pass som forklarer den miljømessige og sosiale ytelsen til produktene våre på åtte bærekraftige fokusområder, og disse har blitt utviklet som en del av vår bærekraftige designprosess siden 1994.



Energi

- Kan dimmes: No
- Energieffektivitet, klasse: C
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 160,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 23 W



Sirkulær

- Nominell levetid (nom.): 60000 h



Emballasje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,161 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 kg



Stoffer

- I samsvar med EU RoHS: Ja



Vekt og materialer

- Nettovekt (stykk): 0,290 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Les mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.