

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 MASTER Value LEDtube T8

专业 MASTER Value LED 灯管是一款高性能 LED 解决方案，可使用 EM 镇流器或直接安装在电源上，是替换 T8 荧光灯的理想之选。此产品具有出色的性价比，适用于各种一般照明应用，例如办公室、工业、商场和酒店照明。T8 LED 灯管设计独特，兼容性强，安装过程安全快速，节能效果立竿见影。



Our eco passport

Signify 致力于创造和引领“闪亮生活，美好世界”。在设计过程中，我们通过不断创新、采取气候行动和注重循环来降低对环境的影响，并从食品供应、健康和福祉以及安全和保障等社会方面，为我们开展业务的世界带来更广泛的益处。

我们深知，这对您来说也非常重要。为此，我们开发了 Eco passport，说明自 1994 年通过我们的可持续设计流程开发的产品在 8 个可持续发展重点领域的环境和社会绩效。



能源

- 可调光: 否
- 能效等级: D
- 光效 (额定) (标称): 148.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 15.5 W



循环性

- 标称寿命 (标称): 60000 h



包装

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.920 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.044 kg



物质

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是



重量和材质

- SAP 净重 (每件): 0.210 kg

Energy efficiency ranking / External awards



更多详情，敬请访问：

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.