



CorePro LEDEstándar



CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	940 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	200 °
Flujo luminoso	1.521 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	121,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	0,1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz


Consumo de energía	12,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	105 mA
Equivalente de potencia	100 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	95 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	438128
EyeComfort	Sí

CorePro LEDEstándar

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940
Nombre completo del producto	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940
Full EOC	871951432970600
Código de pedido	32970600


Código 12NC	929003004102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514329706
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514329713

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm


Datos fotométricos



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

CorePro LEDEstándar

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

