



LED 灯具

LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN

LED 灯具非常适合普通照明应用，可与大多数现有灯具兼容，经过设计改造用于替代白炽灯和卤素灯，节能效果出众并可以最大限度地降低维护成本

产品数据


基本信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	15,000 小时
开关次数	50,000
额定使用寿命 (小时)	15,000 小时
Lighting Technology	LED
照明科技	
颜色代码	965 [CCT of 6500K]
颜色代码	965 [CCT of 6500K]
光束角度 (标称)	200 °
光通量	650 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	108.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
Line Frequency	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	6 W
灯具电流 (标称)	55 mA
瓦数相当	48 W

启动时间 (标称)	0.5 s
启动时间 (达到 60% 亮度)	0.5 s
功率因数 (小数)	0.5
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	85 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	A60 [A 60 毫米]
应用	
符合欧盟 RoHS 规范	是
产品参数	
Full EOC	694793914503400
订单产品名称	LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN
订购代码	929003006709
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
材料编号 (12NC)	929003006709

LED 灯具



完整的产品名称	LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN
EAN/UPC - 案例	6947939145041

二维绘图




Product	D	C
LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN



Light Distribution Diagram - LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN

LED 灯具

寿命



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN

Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 6W E27 965 230V 1CT/12 CN

