



LED 灯具

LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN

LED 灯具非常适合普通照明应用，可与大多数现有灯具兼容，经过设计改造用于替代白炽灯和卤素灯，节能效果出众并可以最大限度地降低维护成本


产品数据

基本信息	
底盖	E27 [E27]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	15000 h
照明科技	
颜色代码	965 [CCT 6500K]
光束角度 (标称)	200 °
光通量 (标称)	1100 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	110.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10 W
灯具电流 (标称)	85 mA
瓦数相当	80 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.5

电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	90 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	A60 [A 60mm]
产品参数	
完整产品代码	694793914497600
订单产品名称	LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN
EAN/UPC - 产品	6947939144976
订购代码	929003007909
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
SAP 材料	929003007909
复制净重 (每件)	0.060 kg

LED 灯具


二维绘图




LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN

Product	D	C
LEDBulb 10W E27 965 230V 1CT/12 CN	60 mm	110 mm


光度数据



Spectral Power Distribution Colour




General uniform lighting



Light Distribution Diagram

LED 灯具

寿命



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

