



# LED 灯具

## LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN

LED 灯具非常适合普通照明应用，可与大多数现有灯具兼容，经过设计改造用于替代白炽灯和卤素灯，节能效果出众并可以最大限度地降低维护成本

### 产品数据

|              |           |
|--------------|-----------|
| 一般信息         |           |
| 底盖           | E27       |
| 标称使用寿命       | 15,000 小时 |
| 切换循环         | 50,000    |
| 额定使用寿命 (小时)  | 15,000 小时 |
| 照明技术         | LED       |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是         |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 灯技术                   |                    |
| 颜色代码                  | 965 [CCT of 6500K] |
| 颜色代码                  | 965 [CCT of 6500K] |
| 光束角度 (标称)             | 200 °              |
| 光通量                   | 1,300 lm           |
| 颜色名称                  | 冷日光                |
| 相关色温 (标称)             | 6500 K             |
| 光效 (额定)(标称)           | 108.00 lm/W        |
| 颜色一致性                 | <6                 |
| 显色指数 (CRI)            | 90                 |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称) | 70 %               |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 操作和电气     |             |
| 线频率       | 50 to 60 Hz |
| 输入频率      | 50 至 60 Hz  |
| 功耗        | 12 W        |
| 灯具电流 (标称) | 105 mA      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 瓦数相当         | 90 W      |
| 启动时间 (标称)    | 0.5 s     |
| 60% 灯光下的预热时间 | 0.5 s     |
| 功率系数 (小数)    | 0.5       |
| 电压 (标称)      | 220-240 V |

|             |       |
|-------------|-------|
| 温度          |       |
| 最大外壳温度 (标称) | 95 °C |

|       |   |
|-------|---|
| 控制和调光 |   |
| 可调光   | 否 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 机械和外壳 |               |
| 灯泡外观  | 磨砂            |
| 灯泡材料  | 塑料            |
| 灯泡外形  | A60 [A 60 毫米] |

|            |   |
|------------|---|
| 审批和申请      |   |
| EyeComfort | 是 |


|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 产品数据    |                                    |
| 订单产品名称  | LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN |
| 完整的产品名称 | LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN |
| 完整产品代码  | 694793914499000                    |
| 订购代码    | 929003008509                       |

LED 灯具

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 材料编号 (12NC)      | 929003008509  |
| 计算器 - 每包数量       | 1             |
| EAN/UPC - 产品/箱   | 6947939144990 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 12            |


|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC - 案例 | 6947939145003 |
|--------------|---------------|

二维绘图




| Product                            | D     | C      |
|------------------------------------|-------|--------|
| LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN | 60 mm | 110 mm |


光度数据



Light Distribution Diagram - LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN




General Uniform Lighting

General uniform lighting - LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN

寿命



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN



Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 12W E27 965 230V 1CT/12 CN

