



MASTER Value LED-lyspærer av glass



MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til glødepærer med fordelene med langvarig LED-teknologi. Disse MASTER Value Glass LED-pærene gir flere energibesparelser enn vanlige LED-glasspærer. Samtidig gir de også kundene en god lysopplevelse, forsterket av utmerket dimmeytelse (dimbare glass LED-pærer). MASTER Value Glass LED-pærer gir betydelige energibesparelser, bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 15 000 timer reduserer disse dimbare LED-pærene også vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2200 2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	136 lm/W


Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5,9 W
lyskildestrom (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109131

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Fullstendig produktnavn	MASTER VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Full EOC	871951432473200
Lokal kodebeskrivelse	3766310
Bestillingskode	32473200
Materialenr. (12NC)	929003010302
Lokal bestillingskode	3766310
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514324732
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514324749


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G


MASTER Value LED-lyspærer av glass

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

