



MASTER Value LEDbulb



MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	55 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W

MASTER Value LEDbulb

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh

EPREL-registratienummer	1109134
EyeComfort	Ja

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
Volledige productnaam	MASTER VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
Full EOC	871951432497800
Bestelcode	32497800
Materiaaln. (12NC)	929003011502
Lokale code	32497800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514324978
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514324985

Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

MASTER Value LEDbulb


Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting - MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

